



**PATIENT REGISTRATION FORM**  
PLR (P07)

Ticker's Date: 12/22/2022

PATIENT INFORMATION					
Patient's last name: Constance		First (F)	Middle (M)	(Choose an item)	
Is this your legal name?		First, what is your legal name?		Marital status: Married	Sex
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	[Legal Name]		Birth date: 5/2/1975	Age: [Age]
Address: [Address] P.O. Box, City, ST ZIP Code		Former name: [Former Name]		Employer phone no.: [Phone]	
Social security no.: [SSN]		Home phone no.: [Phone]		Mobile phone no.: 011 1186(00)	
Occupation: [Occupation]		Employer: [Employer]		Employer phone no.: [Phone]	
Choose clinic because/referred to clinic by: (Please choose one option)		<input checked="" type="checkbox"/> Dr. T. Smith		<input type="checkbox"/> Other	
Other family members seen here: [Other patients]					
OTHER MEDICAL INFORMATION					
Person responsible for bill: [Responsible party]		Birth date: [Birthdate]	Address: [Address]		Home phone no.: [Phone]
Is this person a patient here?		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Is this patient covered by insurance? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
Occupation: [Occupation]		Employer: [Employer]		Employer address: [Address]	
Please indicate primary insurance: (Choose an item) (Other insurance)		Subscriber's name: [Name]		Group no.: [Group #]	Policy no.: [Policy #]
Subscriber's name: [Name]		Subscriber's U.S. no.: [SSN]	Birth date: [Birthdate]	Group no.: [Group #]	Policy no.: [Policy #]
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) (Other: Relationship to subscriber)		Subscriber's name: [Name]		Group no.: [Group #]	Policy no.: [Policy #]
Name of secondary insurance (if applicable): [Name]		Subscriber's name: [Name]		Group no.: [Group #]	Policy no.: [Policy #]
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) (Other: Relationship to subscriber)		Subscriber's name: [Name]		Group no.: [Group #]	Policy no.: [Policy #]
IN CASE OF EMERGENCY					
Name of emergency contact: [Name]		Relationship to patient: [Relationship]		Home phone no.: [Phone]	Work phone no.: [Phone]
Address: [Address]		Relationship to patient: [Relationship]		Home phone no.: [Phone]	Work phone no.: [Phone]

Printed on 100% recycled paper using soy-based ink. All trademarks and service marks are the property of their respective owners. Insurance benefits are paid directly to the physician. I understand that I am financially responsible for my care. I agree to release any information required to process my claim.

# Imprimantes mobiles A4 conçues pour l'impression sur site

Data Sheet PJ-822 / PJ-823 / PJ-862 / PJ-863 / PJ-883

## Des imprimantes conçues pour les moments où vous en avez le plus besoin

Ces imprimantes mobiles compactes offrent une solution d'impression durable "sur le terrain", telles que les activités de vente et services, de logistique, de sécurité publique et services d'urgence. Les connectivités Bluetooth, Wi-Fi et USB-C permettent de se connecter facilement aux smartphones, tablettes et PC portables

### Caractéristiques :

- Conception compacte et robuste
- Impression rapide : Vitesse d'impression jusqu'à 13,5 ppm
- Nombreuses options de connexions : USB-C, NFC, Bluetooth et Wi-Fi
- Batterie Li-ion conçue pour durer jusqu'à 600 pages A4<sup>1</sup>
- Compatibilité AirPrint & Mopria™ pour une impression sans pilote d'imprimante<sup>2</sup>



## Général

Contenu du carton	Câble USB (Type A-Type C) Manuel de démarrage Feuille de nettoyage
Langues supportées	Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Holandais, Norvégien, Portugais, Finlandais, Suédois

## Dimensions & Poids

Sans carton	255mm(l) x 55mm(p) x 30mm(h) 610 g avec la batterie <sup>3</sup> 480 g avec batterie factice 430 g sans batterie
-------------	---

## Fonctions intégrées

Méthode d'impression	Thermique Direct
Résolution d'impression	<b>PJ-822   PJ-862</b> : 203dpi <b>PJ-823   PJ-863   PJ-883</b> : 300dpi
Vitesse d'impression max.	13,5ppm <sup>1</sup>
Largeur d'impression max.	203,2mm
Longueur d'impression max.	279,4mm
Largeur de média min.	Feuille de 148 mm (A5) Rouleau de papier de 210 mm (A4)
Largeur de média max.	Feuille de 215,9 mm (Lettre) Rouleau de papier de 215,9 mm (Lettre)
Épaisseur du média	0.16mm ou moins
Tailles de média	A4, A5, continu
Types de média	<b>Papier et Synthétique</b> Plaine page : Feuille de papier, Rouleau continu, Rouleau perforé, Etiquettes Paravent : Feuille coupée, pliage en éventail
Capacité de la batterie (option)	1 750 mAh
Rendement de la batterie (option)	Approx. 600 feuilles A4 <sup>1</sup>
Temps de charge	2 heures (avec l'adaptateur secteur en option)
Interfaces	<b>Tous les modèles :</b> USB Ver.2.0 (Full Speed) (Type C)  <b>PJ-862   PJ-863   PJ-883 :</b> Bluetooth v5.2 (Classic + BLE) NFC (pour l'appairage – Android uniquement)  <b>PJ-883 :</b> Sans fil LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n supporte les bandes 2.4GHz et 5GHz
Profil Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Faible consommation), iAP supporté

Sécurité Wi-Fi	<b>Méthode authentique (schéma de cryptage) Mode infrastructure :</b> Système ouvert (None/WEP64/WEP128) Authentification par clé commune (WEP) <b>WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES)</b> <b>WPA3-SAE (AES)</b> EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)  TLS 1.0/1.1/1.2/1.3  <b>Méthode authentique (schéma de cryptage) Mode direct sans fil : WPA2-PSK (AES)</b>  <b>WPS (Wi-Fi Protected Setup)</b> 802.11i
----------------	---

Commandes d'imprimantes	Raster graphic ESC/P Legacy(ESC/P_P) ESC/P Brother(ESC/P_B) P-touch Template ZPL II emulation
-------------------------	---

Tailles et polices internes	<b>&lt;ESC/P&gt;</b> Bitmap font: Gothic (16, 24, 32dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48dot), Brussel, San Diego, Brougham (24, 32, 48dot) Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400dot)  <b>&lt;P-touch Template&gt;</b> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400dot)  <b>&lt;ZPL II emulation&gt;</b> Bitmap font: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" Outline font: "0"
-----------------------------	---

Mémoire	RAM: 256 MB Flash: 64 MB (Espace Utilisateur : 30 MB)
---------	--

Code-barres internes	<b>Linéaire :</b> <b>&lt;Commun&gt;</b> CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 DataBar (RSS) <b>&lt;Mode ESC/P supplémentaire&gt;</b> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode <b>&lt;Mode supplémentaire P-touch Template&gt;</b> Intelligent Mail Barcode <b>&lt;Mode supplémentaire ZPL II&gt;</b> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5  <b>2D :</b> <b>&lt;Commun&gt;</b> QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec <b>&lt;Mode ESC/P supplémentaire&gt;</b> Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <b>&lt;Mode supplémentaire P-touch Template&gt;</b> GS1 Databar Composite, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <b>&lt;Mode supplémentaire ZPL II&gt;</b> GS1 Databar Composite, MicroPDF417, DataMatrix
----------------------	---

<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 macOS 10.15 / 11 / 12 Linux Red Hat and Debian
<b>Windows SDK</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>Mobile SDK</b>	Android v8 ou plus iOS v11 ou plus <sup>^</sup> ^^Supporte la communication Bluetooth à partir de la ver. 12.2 ou plus. Nécessite le développement d'applications tierces à l'aide du SDK de Brother. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/indx.html?c=eu">https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/indx.html?c=eu</a>
<b>Logiciel</b>	<b>P-touch Editor</b> – Logiciel de conception d'étiquettes de codes à barres <b>Brother Print Service Plugin</b> – Impression sans pilote à partir d'appareils Android (version 5.0 et supérieure) <b>Mobile Deploy App</b> – Configuration de l'imprimante à distance <b>Brother Font Manager</b> – Outil de téléchargement de polices (Windows® uniquement via USB) <sup>4</sup> <b>Printer Settings Tool</b> – Logiciel de configuration de l'appareil (Windows® uniquement via USB) <b>BRAdmin Pro 4</b> – Gestion des périphériques (Windows® uniquement)

## Environnement

<b>Température de fonctionnement</b>	<b>Impression avec batterie/adaptateur voiture</b> : -10°C à 50°C <b>Impression avec l'adaptateur secteur</b> : -10°C à 40°C <b>Chargement</b> : 0°C à 40°C
<b>Humidité de fonctionnement</b>	20% à 80% sans condensation
<b>Température de stockage</b>	-20°C à 60° C
<b>Humidité de stockage</b>	10% à 90% sans condensation

## Consommables

<b>Type de Média<sup>5</sup></b>	<b>Feuille de papier</b> : PA-C-411 - 100 feuilles A4) <b>Rouleau de papier</b> : PA-R-411 - 6 rouleaux A4
----------------------------------	---

## Accessoires en option

<b>Gestion du papier</b>	PA-RH-600 Porte-rouleau papier PA-PG-003 Guide papier (PJ-822/823) PA-PG-004 Guide papier (PJ-862/863/883)
<b>Batterie</b>	PA-BT-002
<b>Etui de transport</b>	PA-CC-500 Etui de protection PA-RC-001 Boitier pour rouleau (classé IP54) PA-RB-001 Housse de protection en caoutchouc
<b>Adaptateur secteur</b>	PA-AD-600AEU
<b>Adaptateur de charge USB sur secteur</b>	PA-AD-003EU USB Type-C
<b>Adaptateur secteur pour voiture</b>	PA-CD-600CG Prise allume-cigare (15v) PA-CD-600WR Connexion permanente (15v)
<b>Support pour véhicule</b>	PA-CM-500

<sup>1</sup> Dans les conditions de test standard Brother, en utilisant le format A4 avec le motif JAITA J1 (couverture de 1,9%) à une température de 23 degrés C, via USB en utilisant une batterie Li-ion à pleine charge ou un adaptateur secteur.

<sup>2</sup> PJ-883 uniquement.

<sup>3</sup> En option – PA-BT-002

<sup>4</sup> Les autorisations du titulaire de la licence de police sont requises

<sup>5</sup> Pour de plus amples informations sur les fournitures, veuillez contacter votre bureau local Brother.

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis. Brother et le logo Brother sont tous deux des marques de Brother Industries, Ltd, déposées au Japon et dans certains autres pays. Tous les noms commerciaux, logos et noms de produits d'autres sociétés qui apparaissent sont des noms commerciaux ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Planification des produits BIE : Dernière mise à jour 06/05/2022